


**Bilanciere 1 modulo non stampato con finestra di controllo System 70**

| Specifica                                                                                                             | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante               | 5371 70   | 1/5 | 9,64                  | 02 | 4010337127314 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 5371 72   | 1/5 | 14,79                 | 02 | 4010337127321 |
|  antracite (verniciato)            | 5371 73   | 1/5 | 14,79                 | 02 | 4010337127345 |
|  nero opaco (verniciato)           | 5371 74   | 1/5 | 14,79                 | 02 | 4010337127338 |
|  grigio opaco (verniciato)         | 5371 76   | 1/5 | 14,79                 | 02 | 4010337127352 |

**Caratteristiche**

- Pulsante di comando del sistema Gira One.
- Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
- Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
- Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

**Funzioni di comando**

- Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
- Dimmer luce.
- Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
- Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
- Richiamo di varianti di scene.
- Impiego come pulsante vano scala per attivare la funzione vano scala per utenze di commutazione e regolazione della luce.
- Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
- Comando dei dispositivi audio Sonos.
- Controllo delle utenze Hue.
- Controllo delle utenze eNet.
- Funzione come apriporta o aprigarage.
- Funzione boost.

## Temperatura ambiente

- Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

## Indicatore a LED

- Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
- Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
- Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciante: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.
- Bilanciere di comando senza stampa come sostituzione del bilanciere originale contrassegnato con simboli.

---

## Dati tecnici

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Supporto Gira One:       | Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8       |
| Tensione di prova:       | 4 kV (linea bus KNX/EIB)                  |
| Collegamento:            | morsetto di collegamento e di derivazione |
| Classe di protezione:    | III                                       |
| Profondità di montaggio: | 15 mm                                     |
| Temperatura ambiente:    | da -5 °C a +50 °C                         |
| Corrente assorbita:      | 8 - 12 mA                                 |

---

## Avvisi

- Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
  - Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.
-