
# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Pannello del rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Standard System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco crema brillante | 5373 01 | 1/5 | 81,99 | 02 | 4010337049692 |
|  bianco puro brillante | 5373 03 | 1/5 | 81,99 | 02 | 4010337049708 |
|  bianco puro satinato | 5373 27 | 1/5 | 81,99 | 02 | 4010337049821 |
|  antracite | 5373 28 | 1/5 | 85,11 | 02 | 4010337049838 |
|  color alluminio (verniciato) | 5373 26 | 1/5 | 90,02 | 02 | 4010337049715 |
|  nero opaco (verniciato) | 5373 005 | 1/5 | 90,02 | 02 | 4010337049845 |
|  grigio opaco (verniciato) | 5373 015 | 1/5 | 90,02 | 02 | 4010337087274 |
|  acciaio inox (verniciato) | 5373 600 | 1/5 | 98,93 | 02 | 4010337049999 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Caratteristiche**

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
- Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento: | 180° |
| Valore di luminosità | |
| - Regolabile: | da circa 5 a 500 lx |
| - Fisso: | Servizio diurno |
| Sensibilità: | 25, 50, 75, 100 % |
| Grado di protezione | |
| - Gira System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Tempo di disinserimento ritardato: | circa 2 min. fisso |
| Altezza di montaggio fino a 1,10 m | |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 32 m |
| - Portata da ogni lato: | max 19 m |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +45 °C |

---

**Avvisi**

- Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

---

**Contenuto della fornitura**

- Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

---