

## Pannello del rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard System 55



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante      | 5375 01   | 1/5 | 78,99                 | 02 | 4010337051138 |
|  bianco puro brillante     | 5375 03   | 1/5 | 78,99                 | 02 | 4010337051145 |
|  bianco puro satinato      | 5375 27   | 1/5 | 78,99                 | 02 | 4010337051169 |
|  antracite                 | 5375 28   | 1/5 | 81,99                 | 02 | 4010337051176 |
|  color alluminio           | 5375 26   | 1/5 | 86,72                 | 02 | 4010337051152 |
|  nero opaco                | 5375 005  | 1/5 | 86,72                 | 02 | 4010337051183 |
|  grigio opaco              | 5375 015  | 1/5 | 86,72                 | 02 | 4010337087298 |
|  acciaio inox (verniciato) | 5375 600  | 1/5 | 95,31                 | 02 | 4010337051190 |

## Caratteristiche

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
- Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

---

## Dati tecnici

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Angolo di rilevamento:                          | 180°                |
| Valore di luminosità                            |                     |
| - Regolabile:                                   | da circa 5 a 500 lx |
| - Fisso:                                        | Servizio diurno     |
| Sensibilità:                                    | 25, 50, 75, 100 %   |
| Grado di protezione                             |                     |
| - System 55, Gira F100:                         | IP20                |
| - TX_44:                                        | IP44                |
| Tempo di disinserimento ritardato:              | circa 2 min. fisso  |
| Altezza di montaggio fino a 2,20 m              |                     |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 15 m            |
| - Portata da ogni lato:                         | max 10 m            |
| Altezza di montaggio fino a 1,10 m              |                     |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 10 m            |
| - Portata da ogni lato:                         | max 9 m             |
| Temperatura ambiente:                           | da -20 °C a +45 °C  |

---