GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Attuatore dimmer radio eNet 4 canali 4 x 250 W/VA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	5431 00	1	506,24	42	4010337774266

Caratteristiche

- Tramite una linea dati, l'attuatore dimmer radio eNet riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
- Servizio scene.
- Indicazione dello stato delle uscite tramite LED.
- Feedback di stato ai sensori radio eNet.
- Possibilità di collegamento in parallelo di più uscite per carichi fino a 950 W.
- Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
- Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:	Max. 8 W
Stand-by per ogni uscita:	Max. 0,3 W
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Potenza di collegamento per uscita	
- Lampade a incandescenza:	da 20 a 250 W
- Lampade alogene AT:	da 20 a 250 W
- Trasformatore con avvolgimento:	da 20 a 250 VA
- Trasformatore avvolto con LED BT:	da 20 a 100 VA
- Trasformatore Tronic:	da 20 a 250 W
- Trasformatore elettronico con LED BT:	tip. 20 fino a 100 W
- Lampade a LED:	tip. 3 fino a 50 W
- Lampada fluorescente compatta:	tip. 3 fino a 50 W
Uscite collegate in parallelo fino al fattore di utilizzo di max. 95 %:	max 950 W a 230 V AC, 50/60 Hz

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Sezione dei conduttori:	max 4 mm²
Lunghezza della linea dati:	max 3 m

Avvisi

- Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	8
