


Attuatore On/Off o a pulsante radio eNet 1 canale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	5433 00	1	131,82	42	4010337774273

Caratteristiche

- Tramite una linea dati, l'attuatore On/-Off o a pulsante radio eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
- Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
- Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
- Servizio scene.
- Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

- Funzione lampeggio.
- Tempo di disinserimento ritardato.
- Ritardo di accensione o spegnimento.
- Preavviso di spegnimento.
- Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
- Accensione permanente, spegnimento permanente.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	Max. 0,2 W
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Potere di commutazione 230 V AC:	16 A / AC1
Potenza di collegamento	
- Lampade a incandescenza:	2300 W
- Lampade alogene AT:	2000 W
- Trasformatore con avvolgimento:	1000 VA
- Trasformatore Tronic:	1500 W
- Lampade fluorescenti, non rifasate:	920 VA
- Lampade a LED:	tip. 500 W
- Lampada fluorescente compatta:	tip. 500 W
- Carico capacitivo:	690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori: max 4 mm²

Lunghezza della linea dati: max 3 m

Avvisi

- Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2
