GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Sensore solare radio eNet Solar



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	5461 02	1	109,38	42	4010337774334

Caratteristiche

- Sensore solare radio eNet per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità.
- Montaggio sul vetro della finestra all'interno.
- Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato.
- Protezione solare possibile in funzione della temperatura.
- Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo.
- Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità.
- Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%.
- Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare.
- Apparecchio alimentato ad energia solare.
- Batteria ricaricabile integrata come memoria volatile.

Dati tecnici

Luminosità:	da 4000 a 80000 lx
crepuscolare:	da 5 a 250 lx
Impostazione della temperatura:	da +15 °C a +40 °C
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:	da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):	circa 100 m
Dimensioni:	Ø 75,0 H 30,0 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
