

Deurstation video opbouw 3-voudig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	1270 66	1	1.146,10	10	4010337270669
 antraciet (gelakt)	1270 67	1	1.157,99	10	4010337270676
 kleur aluminium (gelakt)	1270 65	1	1.157,99	10	4010337270652

Merkmale

- Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Automatische dag-/nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische Daten

Voeding: DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem

Beschermingssoort: IP44

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Groothoekobjectief: 150°

Zichtbaar waarnemingsgebied: 100°

Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): 140°

Kleursysteem: PAL

Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: 1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand: 0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd: tot 1/100000 s

IR-filter: geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera: 1,50 m

Afmetingen
- zonder camera: B 110 x H 253 x D 19 mm
- met camera: B 110 x H 253 x D 40 mm
- Naambordjes: B 62 x H 18 mm

Hinweise

- Niet benodigde belknoppen kunnen met de belknopafdekking voor belknop 3-voudig worden afgedekt.
