


DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
	2028 00	-	-	-	4010337023456

Merkmale

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
- Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:	max. 2 W
Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Uitgangsstroom:	max. 52 mA
Aantal DALI deelnemers:	Max. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheid:	Max. 4
Aansluiting eendradig:	max. 4 mm ²
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Hinweise

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).
