

## Voeding 160 mA met geïntegreerde smoorspoel voor KNX



| Specificatie                                                                               | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 2120 00  | 1  | 168,14             | 66 | 4010337023210 |

Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

### Kenmerken

- Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
- Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
- Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
- Resetknop.
- Kortsluitvast.
- Bestand tegen overspanning.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik.
- Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
- Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
- Twee voedingen voor KNX van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

### Technische gegevens

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Nominale spanning      |                            |
| - AC:                  | AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz |
| - DC:                  | DC 240 tot 250 V           |
| Uitgangsspanning       |                            |
| - KNX lijn:            | DC 28 tot 31 V SELV        |
| - Aanvullende uitgang: | DC 30 V                    |
| Melduitgang            |                            |
| - Schakelspanning AC:  | AC 12 tot 230 V            |
| - Schakelspanning DC:  | DC 2 tot 30 V              |
| - Schakelstroom:       | 5 mA tot 2 A               |
| Aansluitingen          |                            |
| - KNX:                 | Aansluit- en aftakklem     |
| - Netspanning:         | Schroefklemmen             |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aansluitingdoorsnede: | max. 4 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C       |
| Uitgangsstroom:       | 160 mA                 |
| Kortsluitstroom:      | max. 1 A               |

---

## Aanwijzingen

- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

## Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

---

## Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 4 |
|----------------------|---|

---