

## Klemmenstrook 6-voudig 230 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
	2479 00	1	102,25	02	4010337110187

### Merkmale

- Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

### Technische Daten

Opgenomen vermogen:	230 V, 50 VA
Zekering	
- 230V:	T4AH
Aantal	
- Verwarmingszones:	6
- Ruimtetemperatuurregelaar:	max. 6
- Regelaandrijvingen:	max. 15
Inschakelstroom	
- per regelaandrijving:	max. 500 mA
Nominale belasting	
- alle aandrijvingen:	max. 24 W
Schakelvermogen	
- Pompaansturing:	2 A / 200 VA inductief
Aansluitingen	
- Pompaansturing:	1
- Verwarmen/koelen omschakeling:	1
- externe timer:	1
- Ruimtetemperatuurregelaar:	6
- Voeding 230 V:	1
Werkingsrichting:	NC
Werkingstype:	Type 1 / Type 1.C
Beschermingsklasse:	II

Omgevingsluchtvochtigheid:	80% niet condenserend
Omgevingstemperatuur:	0 tot +50 °C
Klembare draaddoorsnede:	0,2 tot 1,5 mm <sup>2</sup>
Afmetingen - B x h x d:	326,5 x 90 x 50 mm

---