GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4485 70	1/5	13,07	01	4010337117971
 zuiver wit mat (gelakt)	4485 72	1/5	19,04	11	4010337117988
 antraciet (gelakt)	4485 73	1/5	19,04	11	4010337117957
 grijs mat (gelakt)	4485 76	1/5	19,04	11	4010337117964
 zwart mat (gelakt)	4485 74	1/5	19,04	11	4010337117995

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
