© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastsensor 4.95, 24 V 4-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
wit	5054 003	1	112,69	02	4010337074922
 antraciet	5054 028	1	112,69	02	4010337074939

Kenmerken

- Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
- Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
- Twee witte status-leds per wip.
- Meting van de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

Technische gegevens

Drukcontact	
- Nominale spanning:	AC/DC 24 V SELV
- Stroombelastbaarheid:	20 mA per drukcontact
- Uitgangsweerstand:	880 Ω
Led	
- Nominale spanning:	DC 24 V SELV
- Stroomverbruik:	ca. 1 mA per led
Temperatuurvoeler:	PT1000, klasse B
Beschermingsklasse:	III
Inbouwdiepte:	16 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
