© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

RF Multi gegevensinterface voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5121 00	1	244,77	06	4010337133261

Kenmerken

- Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
- Ondersteunt de radiostandaarden KNX RF Ready, KNX RF+ en KNX RF Multi.
- De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
- Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware worden uitgevoerd (KNX RF Ready vanaf ETS5 / KNX RF Multi vanaf ETS6).
- Uitgebreide diagnose door verschillende radiokanalen via de ETS (bij gelijktijdige opvraging is één stick per kanaal vereist!).
- Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
- Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.
- Geen extra USB-driver nodig.

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)
Inbedrijfstellingsmodus:	S-Mode
Voeding:	DC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie:	2.0 of hoger
USB-aansluiting:	Type A
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie (KNX RF Ready):	868,3 MHz
Radiofrequenties (KNX RF Multi):	868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.