GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

eNet draadloze energiesensor 1-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5471 00	1/5	100,19	42	4010337774365

Kenmerken

- Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
- Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
- Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
- Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet server.
- Synchronisatie van de tijd met de eNet server.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Meetbereik	
- Stroom:	0 mA tot 16 A
- Elektrisch vermogen:	0 tot 3680 W
- Energieverbruik:	0 tot 99999 kWh
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale belastingstroom:	16 A
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²
Afmetingen:	Ø 53,0 H 23,0 mm

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
