# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**System 106 spraakmodule IP**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  edelstaal | 5592 920 | 1 | 558,96 | 30 | 4010337112754 |
|  aluminium (geanodiseerd) | 5592 916 | 1 | 490,15 | 30 | 4010337138136 |
|  verkeerswit (gelakt) | 5592 902 | 1 | 459,87 | 30 | 4010337112778 |
|  edelstaal V4A | 5592 914 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112785 |
|  Brons (PVD) | 5592 921 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112792 |
|  zwart mat (gelakt) | 5592 925 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112808 |

**Kenmerken**

- Geschikt voor deurcommunicatie IP.
- De spraakmodule IP maakt hoogwaardige audiocommunicatie tussen binnen- en buitenruimte mogelijk in HD-kwaliteit met full-duplex handsfree functie.
- Twee geïntegreerde microfoons en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een heldere communicatie, zelfs bij luide omgevingsgeluiden, die effectief worden onderdrukt door Active Noise Cancelling (ANC).
- De stroomvoorziening gebeurt via Power over Ethernet (PoE).
- Alle andere System 106-modules van het deurstation worden via de spraakmodule IP van stroom voorzien.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Voeding: | PoE via RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Er mogen alleen powerinjectoren met een maximaal vermogen van 30 W worden gebruikt. |
| Beschermingsklasse: | III (SELV) |
| Opgenomen vermogen | |
| - Rusttoestand: | 1,75 W |
| - Audio-spraakstatus: | 2,50 W |
| - Video-spraakstatus: | 2,76 W |
| Aansluitingen | |
| - Netwerk en PoE-voeding: | RJ45(alleen te gebruiken in combinatie met meegeleverde patchkabel) |
| - Videocomponenten: | 1 x aansluiting cameramodule1 x aansluiting oproepdisplaymodule |
| - Systeem: | 2x connectorstrook |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +50 °C |
| Afmetingen in mm: | B 106,5 x H 106,5 x T 28,7 |