© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Jaloezieacttor 4-voudig AC 230 V / DC 12 - 48 V met handbediening voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1039 00	1	327,00	26	4010337042211

Jaloezieactoren met geïntegreerde busaankoppeling, handbediening en statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen.

Kenmerken

- Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
- Lamellenstand direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
- Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
- Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
- Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
- Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
- Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
- Voor netspanning AC 230 V (4-kanaals) of laagspanning DC 12 tot 48 V (2-kanaals).
- Aansluiting van verschillende fasedraads.
- Onafhankelijke aansturing van de vier jaloezie-uitgangen.
- Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.

Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Aansluitingen	
- KNX:	Aansluit- en aftakklem

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

- Belasting:	Schroefklemmen
Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V:	6 A/AC1
Schakelspanning DC:	DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen	
- DC 12/24 V:	6 A
- DC 48 V:	3 A
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²

Aanwijzingen

- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	4
