









## Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2005 01	1/5	199,00	06	4010337130383
 zuiver wit glanzend	2005 03	1/5	199,00	06	4010337130390
 zuiver wit mat	2005 27	1/5	199,00	06	4010337130413
 antraciet	2005 28	1/5	202,98	06	4010337130482
 kleur aluminium	2005 26	1/5	206,96	06	4010337130505
 zwart mat	2005 005	1/5	206,96	06	4010337130512
 grijs mat	2005 015	1/5	206,96	06	4010337130529
 edelstaal (gelakt)	2005 600	1/5	216,91	06	4010337130536

## Kenmerken

- Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
- Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht.
- Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
- Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler.
- Aansluiting van een externe temperatuursensor.
- Dauwpuntbepaling en alarmfunctie.

## Bedieningsfuncties

- Aanpassing van de instelwaarde.
- Wijziging van de bedrijfsmodus.
- Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object.
- Aan-/uitschakelfunctie.
- Boost-functie.
- Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

## Thermostaatneveneenheid

- Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.
- Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
- Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

## Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig

- 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang.
- Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW)
- Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets.
- Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen.

## Logische functies

- 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar).
- Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.

---

## Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Stroomverbruik KNX:	8 tot 14 mA
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Aantal ingangen:	4
Uitgangsspanning:	DC 5 V SELV
Uitgangsstroom:	max. 3,2 mA
led-stroom:	2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset:	25 cm, tot max. 30 m te verlengen
Beschermingsklasse:	III
Inbouwdiepte:	19 mm

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C  
Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 95 % (geen condensatie)

---

## Aanwijzingen

- Compatibel met KNX Data Secure.
  - Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  - Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
- 

## Levering

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
  - Leidingset 5-aderig
-