© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Voeding 160 mA met geïntegreerde smoorspoel voor KNX**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  DIN-rail | 2120 00 | 1 | 168,14 | 66 | 4010337023210 |

Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

**Kenmerken**

- Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
- Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
- Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
- Resetknop.
- Kortsluitvast.
- Bestand tegen overspanning.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik.
- Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
- Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
- Twee voedingen voor KNX van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | |
| - AC: | AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz |
| - DC: | DC 240 tot 250 V |
| Uitgangsspanning | |
| - KNX lijn: | DC 28 tot 31 V SELV |
| - Aanvullende uitgang: | DC 30 V |
| Melduitgang | |
| - Schakelspanning AC: | AC 12 tot 230 V |
| - Schakelspanning DC: | DC 2 tot 30 V |
| - Schakelstroom: | 5 mA tot 2 A |
| Aansluitingen | |
| - KNX: | Aansluit- en aftakklem |
| - Netspanning: | Schroefklemmen |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Aansluitingdoorsnede: | max. 4 mm² |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Uitgangsstroom: | 160 mA |
| Kortsluitstroom: | max. 1 A |

---

**Aanwijzingen**

- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

**Levering**

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

---

**Afmetingen**

| | |
|---|---|
| Modulebreedten (TE): | 4 |

---