

Klemmenstrook 6-voudig 230 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2479 00	1	102,25	02	4010337110187

Kenmerken

- Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen:	230 V, 50 VA
Zekering	
- 230V:	T4AH
Aantal	
- Verwarmingszones:	6
- Ruimtetemperatuurregelaar:	max. 6
- Regelaandrijvingen:	max. 15
Inschakelstroom	
- per regelaandrijving:	max. 500 mA
Nominale belasting	
- alle aandrijvingen:	max. 24 W
Schakelvermogen	
- Pompaansturing:	2 A / 200 VA inductief
Aansluitingen	
- Pompaansturing:	1
- Verwarmen/koelen omschakeling:	1
- externe timer:	1
- Ruimtetemperatuurregelaar:	6
- Voeding 230 V:	1
Werkingsrichting:	NC
Werkingstype:	Type 1 / Type 1.C
Beschermingsklasse:	II

Omgevingsluchtvochtigheid: 80% niet condenserend

Omgevingstemperatuur: 0 tot +50 °C

Klembare draaddoorsnede: 0,2 tot 1,5 mm²

Afmetingen
- B x h x d: 326,5 x 90 x 50 mm
