


## Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid System 55



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend        | 2617 03  | 1  | 762,68             | 10 | 4010337035602 |
|  zuiver wit mat           | 2617 27  | 1  | 762,68             | 10 | 4010337035671 |
|  antraciet                | 2617 28  | 1  | 766,81             | 10 | 4010337035589 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 2617 26  | 1  | 772,99             | 10 | 4010337035596 |
|  zwart mat (gelakt)       | 2617 005 | 1  | 772,99             | 10 | 4010337037132 |
|  grijs mat (gelakt)       | 2617 015 | 1  | 772,99             | 10 | 4010337084990 |
|  edelstaal (gelakt)       | 2617 600 | 1  | 784,01             | 10 | 4010337035688 |

### Kenmerken

- Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
  - Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  - Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  - Herkenning van levend weefsel.
  - Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
  - Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  - Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  - Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave: bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  - Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
  - 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
- Abbeidingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijsen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.  
- Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.  
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.

## In- en uitgangen

- Connectorstrook verbindingkabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

---

## Technische gegevens

### Voeding

- van voeding voor deurcommunicatie: DC 24 V  $\pm 10$  %
- uit deurcommunicatiesysteem: DC 26 V  $\pm 2$  V

### Relais

- Aantal: 2
- Contact: 1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
- Belastbaarheid: AC/DC 24 V / 1,6 A

### Aansluitingen

- Verbindingkabel deurcommunicatie: 1x connectorstrook  
elk 3 schroefklemmen
- Relais: 2x schroefklem
- aanvullende voeding:

ESD-bestendigheid: tot 15 kV

Inbouwdiepte: 33 mm

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +70 °C

---

## Aanwijzingen

- Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
- Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.
- Integratie in het profiel 55 mogelijk.