© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 2677 01 | 1 | 182,45 | 03 | 4010337011941 |
|  zuiver wit glanzend | 2677 03 | 1 | 182,45 | 03 | 4010337011958 |
|  zuiver wit mat | 2677 27 | 1 | 182,45 | 03 | 4010337011965 |
|  antraciet | 2677 28 | 1 | 185,25 | 03 | 4010337011972 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 2677 26 | 1 | 186,96 | 03 | 4010337011989 |
|  zwart mat (gelakt) | 2677 005 | 1 | 186,96 | 03 | 4010337037071 |
|  grijs mat (gelakt) | 2677 015 | 1 | 186,96 | 03 | 4010337085249 |

**Kenmerken**

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Nominale stroom: | 16 A |
| Nominale lekstroom: | 30 mA |
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | <br>1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +40 °C |

---

**Aanwijzingen**

- Montage in een diepe apparaatdoos.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

---