© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2677 01	1	182,45	03	4010337011941
zuiver wit glanzend	2677 03	1	182,45	03	4010337011958
zuiver wit mat	2677 27	1	182,45	03	4010337011965
antraciet	2677 28	1	185,25	03	4010337011972
kleur aluminium (gelakt)	2677 26	1	186,96	03	4010337011989
zwart mat (gelakt)	2677 005	1	186,96	03	4010337037071
grijs mat (gelakt)	2677 015	1	186,96	03	4010337085249

Kenmerken

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Nominale lekstroom:	30 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

- Montage in een diepe apparaatdoos.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
