GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	2677 30	1	262,73	03	4010337028925

Kenmerken

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Nominale lekstroom:	30 mA
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.