

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (IP20) TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	4188 66	1/5	14,05	13	4010337093107
 antraciet	4188 67	1/5	21,65	13	4010337093114
 kleur aluminium	4188 65	1/5	21,65	13	4010337093091

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
 - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
-