© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

eNet draadloze dimactor 1-voudig Mini 20 – 250 W/VA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5420 00	1/5	156,45	42	4010337774143

Kenmerken

- Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
- Scènebedrijf.
- Statusweergave met led.
- Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
- Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:	max. 1,5 W
Stand-by:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen	
- Gloeilampen:	20 tot 250 W
- HV-halogeen:	20 tot 250 W
- gewikkelde trafo:	20 tot 250 VA
- gewikkelde trafo met NV-led:	20 tot 100 VA
- Tronic-trafo:	20 tot 250 W
- elektronische trafo met NV-led:	typ. 20 tot 100 W
- Ledlampen:	typ. 3 tot 70 W
- Spaarlamp:	typ. 3 tot 70 W
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm²
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Afmetingen:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
