

eNet draadloze ontvangstmodule



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5452 00	1	111,86	42	4010337774303

Kenmerken

- De eNet draadloze ontvangstmodule is een draadloze ontvanger voor max. 32 draadloze serie-inbouwmodules.
- Bedrijf met voeding.
- Geïntegreerde antenne.
- Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V SELV
Stroomverbruik:	15 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Dataleiding:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding:	max. 3 m
Aantal eNet DIN-railmodules:	Max. 32

Aanwijzingen

- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
- Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeeltkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2
