


Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell aktivering for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	1039 00 4504008	1		4010337042211

Persienneaktuatorer med integrert busstilkobling, manuell aktivering og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

Egenskaper

- Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
- Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenoppretelse av busspenning kan stilles inn.
- Kjøretidene kan parameteres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
- Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
- Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parameteres.
- Minnefunksjon for lysscener.
- Solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
- Utvidet solbeskyttelse med omfattende styrefunksjoner.
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
- For strømnetspenning AC 230 V (4-kanals) eller sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V (2-kanals).
- Tilkobling av forskjellige faseledere.
- Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene.
- Automatisk avskjermingskjøretidsregistrering ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeveisbrytere.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Last:	Skrulklemmer

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsspenning AC.:	AC 230 V, 50/60 Hz
Slutte- og bryteevne AC 230 V:	6 A / AC1
Koblingsspenning DC:	DC 12 til 48 V
Koblingskapasitet	
- DC 12/24 V:	6 A
- DC 48 V:	3 A
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²

Merknader

- Montering på DIN-profilskinne.
 - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
-

Mål

Delingsenheter (DE): 4
