© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Universal-trykknappgrensesnitt 4-dobbelt for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1119 00 4547040	-	-	4010337119005

Innfelte binærinnganger, kan brukes i dyp apparatboks (60 mm dyp) bak konvensjonell bryter/trykknapp, for tilkobling av potensialfrie kontakter. Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Inngangene kan parametreres som utganger (maks.2 mA).

Egenskaper

- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
- Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
- Begrensning av telegramfrekvens.
- To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
- Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
- Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step el. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.

Funksjonen verdigiver og lysscenеunderenhet:

- Flanke (trykknapp som lukkekontakt, trykknapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykknapp mulig for verdigiver ved langt trykk på trykknappar, lysscenеunderenhet med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.

Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdigiver:

- Flanke og verdi kan parametreres, mulig å justere verdien ved trykknapp med langt tastetrykk.

Funksjonen impulsteller:

- Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn.

Funksjonen koblingsteller:

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

- Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreres.

Funksjon som koblingsutgang:

- Egenskaper ved svikt på og gjenoppretting av busspenning, innkoblings- el. utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering av utgang (en LED blinker).
- Innfelt binærinngang 4-dobbel. De fire inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. To av de fire inngangene kan parametreres som utganger (maks. 2 mA).
- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngang 1 til 4 el. impulsteller og koblingsteller til inngang 1 og 2.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Antall innganger:	4
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Inngangsledning:	Ledningssett 5-tråds

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
