

## Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX System 55



| Spesifikasjon                                                                                         | Bestillings nr.     | PE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans      | 2101 01             | 1  |    | 4010337048183 |
|  renhvit glans     | 2101 03<br>4504037  | 1  |    | 4010337048190 |
|  renhvit silkematt | 2101 27             | 1  |    | 4010337048244 |
|  antrasitt         | 2101 28<br>4504041  | 1  |    | 4010337048251 |
|  aluminiumsfarget  | 2101 26             | 1  |    | 4010337048237 |
|  svart matt        | 2101 005<br>4505173 | 1  |    | 4010337037248 |
|  grå matt          | 2101 015            | 1  |    | 4010337083030 |
|  rustfritt stål    | 2101 600            | 1  |    | 4010337021513 |

Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med spesifikasjon nominell verdi og en binæringgang.

## Egenskaper

- Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binæringgangen.
- Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
- To innganger kan parametreses som utganger (maks. 0,8 mA).
- Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern el. ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en styrestørrelse ved bruk av en nominell temperatur. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.

## Regulator

- 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
- Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
- Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
- Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
- Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
- Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).

## Innganger

- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
- Egenskaper ved gjenoppretelse av busspanning kan parametreses separat for hver inngang.
- Begrensning av telegramfrekvens.
- Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stoppteleggram mulig.
- Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parameterbart betjeningskonsept (Step - Move - Step el. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
- Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreses, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.
- Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.

## Utganger

- Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene

---

## Tekniske data

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| KNX medium:           | TP256            |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Ledningslengde        |                  |
| - Inn-/utganger:      | maks. 5 m        |
| - Temperaturføler:    | maks. 50 m       |
| Monteringsdybde:      | 23 mm            |

---

## Merknader

- En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
- Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.

- Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer.

---