© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX



Spesifikasjon		Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	renhvit glans	2194 02	1		4010337056386
	antrasitt	2194 10	1		4010337056379

Egenskaper

- PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift.
- To lysutganger som er uavhengige av hverandre.
- Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller lyssceneunderenhet kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på el. av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt.
- Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
- Sensorfølsomheten kan parametriseres.
- Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring.
- Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
- Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
- Manuell aktivering med IR-fjernkontroll

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Registreringsvinkel:	240°
Monteringshøyde 2,50 m	
- Registreringsområde fremover, maks.:	ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.:	ca. 16 m
Lysstyrkeverdi:	2 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad:	IP54
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Mål

- B x H x D:	87 x 87 x 85 mm

Merknader

- Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
- Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX.

Leveringsomfang

- Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
