© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Gira Keyless In fingeravtrykksleser TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	2617 66 6306807	1		4010337035633
 antrasitt (lakkert)	2617 67 6306808	1		4010337035640
 aluminiumsfarget (lakkert)	2617 65 6306806	1		4010337035664

Egenskaper

- Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
- Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
- Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
- Sjekk av fingeravtrykk
- Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
- Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
- Personsikkerhet med kryptering.
- Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
- Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
- 360°-pålegging av fingeren er mulig.
- Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
- Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
- Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
- De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

- Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tekniske data

Spenningsforsyning	
- fra spenningsforsyning for porttelefon:	DC 24 V ±10 %
- fra dørkommunikasjons-system:	DC 26 V ± 2 V
Relé	
- Antall:	2
- Kontakt:	1 vekslere, potensialfrie
- Maks. belastning:	AC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger	
- Tilkoblingskabel for porttelefon:	1 x støpsellist
- Relé:	à 3 skruklemmer
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
ESD-motstand:	opptil 15 kV
Monteringsdybde:	33 mm
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +70 °C

Merknader

- Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
- Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
- Kan integreres i Profil 55.
