

Gira Keyless In fingeravtrykksleser System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2617 70	1		4010337115496
 renhvit silkematt (lakkert)	2617 72	1		4010337115502
 antrasitt (lakkert)	2617 73	1		4010337115472
 svart matt (lakkert)	2617 74	1		4010337115519
 grå matt (lakkert)	2617 76	1		4010337115489

Egenskaper

- Montasje i en apparatboks.
- Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem.
- Ved bruk som frittstående drift benyttes de integrerte potensialfrie relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner med egen Spenningsforsyning (for eksempel vanlig ringeklokketransformator).
- Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.

Inn-/utganger

- Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V / 1,6 A.
- To tilkoblinger for spenningsforsyning.
- Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
- Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
- Analysing av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
- Sjekk av fingeravtrykk
- Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
- Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
- Personsikkerhet med kryptering.
- Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning: ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek., ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
- Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
- 360°-pålegging av fingeren er mulig.
- Trafagget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikk.
- Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.

Inn-/utganger

- Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Beskyttelsesgrad

- System 55, Gira F100:

IP20

- TX_44:

IP44

Spenningsforsyning

- fra spenningsforsyning for porttelefon:

DC 24 V $\pm$ 10 %

- fra porttelefonsystem:

DC 26 V $\pm$ 2 V

Relé

- Antall:

2

- Kontakt:

1 vekslere, potensialfrie

- Maks. belastning:

AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger

- Tilkoblingskabel for porttelefon:

1 x støpsellist

- Relé:

à 3 skruklemmer

- Tilleggsforsyning:

2 x skruklemme

ESD-motstand:

opptil 15 kV

Monteringsdybde:

33 mm

Omgivelsestemperatur:

-20 °C til +70 °C

Merknader

- Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
 - Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefinger mulig først fra barna er 6 år.
 - Kan integreres i Profil 55.
-