# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**System 106 Keyless In fingeravtrykksmodul**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| rustfritt stål | 5551 920 | 1 | | 4010337072799 |
| aluminium | 5551 926 | - | - | 4010337072805 |
| aluminium (eloksert) | 5551 916 | 1 | | 4010337138044 |
| trafikkhvit (lakkert) | 5551 902 | 1 | | 4010337072812 |
| rustfritt stål V4A | 5551 914 | 1 | | 4010337112860 |
| bronse (PVD) | 5551 921 | 1 | | 4010337108252 |
| svart matt (lakkert) | 5551 925 | 1 | | 4010337108245 |

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.Kan tilpasses individuelt med modulær oppbyggingSystem 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.KvalitetsmaterialerModulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.Enkel installasjon og trinnvis monteringSystemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.Individuelle tekstmuligheterAnropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

---

**Egenskaper**

- Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
- Idriftsetting og administrering via app.
- Til bruk som frittstående enhet med Gira TKS-koblingsaktuatorer eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
- Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
- Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
- Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
- Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
- Personsikkerhet med kryptering.
- Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
- Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
- 360°-pålegging av fingeren er mulig.
- Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
- Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
- Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.

Inn-/utganger

- Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Spenningsforsyning | |
| - System: | Flatkabel, 10-polet |
| - 2-trådsbuss: | via styreenhet (DC 26 V ± 2 V) eller via ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA) |
| Inngangseffekt | |
| - Maks.: | 1 W |
| - Standbymodus: | 700 mW med lys |
| Relé | |
| - Maks. belastning: | AC/DC 24 V / 1,6 A |
| Tilkoblinger | |
| - 2-trådsbuss: | 2 x stikklemme |
| - Tilleggsforsyning: | 2 x stikklemme |
| - System: | 2 x støpsellist |
| ESD-motstand: | ca. 15 kV |
| Beskyttelsesklasse: | IP54 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| FAR: | 1:10 000 000 |
| FRR: | 1:100 |

---

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Merknader**

- Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.

---