# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**System 106 dørstasjonmodul**




| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  rustfritt stål | 5565 920<br>6300048 | 1 | | 4010337022480 |
|  aluminium | 5565 926<br>6300049 | - | - | 4010337022473 |
|  trafikkhvit (lakkert) | 5565 902<br>6300047 | 1 | | 4010337022466 |
|  rustfritt stål V4A | 5565 914 | 1 | | 4010337091936 |
|  aluminium (eloksert) | 5565 916 | 1 | | 4010337137924 |
|  bronse (PVD) | 5565 921 | 1 | | 4010337100836 |
|  svart matt (lakkert) | 5565 925 | 1 | | 4010337100676 |

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.Kan tilpasses individuelt med modulær oppbyggingSystem 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.KvalitetsmaterialerModulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.Enkel installasjon og trinnvis monteringSystemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.Individuelle tekstmuligheterAnropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

---

**Egenskaper**

- Kompakt talemodul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
- En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
- Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
- Alle andre System 106-moduler (unntatt talemodul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Spenningsforsyning | |
| - System: | Flatkabel, 10-polet |
| - 2-trådsbuss: | via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA) |
| Inngangseffekt | |
| - Maks.: | 1 W |
| - Standbymodus: | 240 mW |
| Tilkoblinger | |
| - 2-tråds buss: | 1 x stikklemme |
| - ZV: | 1 x stikklemme |
| - System: | 2 x støpsellist |
| - Video (analog): | 1 x støpsellist |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| Beskyttelsesklasse: | IP54 |

---

**Merknader**

- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

---