


## Automat schodowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	0821 00	1		4010337821007

## Właściwości

- Ręczne lub automatyczne załączanie światła w klatkach schodowych.
- Włączanie za pomocą przełącznika podtylnkowego impulsowego lub przycisków kołkowych systemu 2000 i systemu 3000.
- Możliwość ustawienia czasu opóźnienia.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia sterującego.
- Funkcja automatyczna z ostrzeżeniem przed wyłączeniem lub bez.
- Trwałe włączanie lub wyłączanie światła.
- Stosowanie w układach 3-przewodowych lub 4-przewodowych.

## Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A1:	40 mA
Prąd łączalny omowy:	16 A
Prąd załączania 20 ms:	maks. 165 A
Najmniejszy prąd łączalny AC:	100 mA
<b>Moc przyłączowa</b>	
- Wysokonapięciowe lampy LED:	typ. 400 W
- Żarówki:	2300 W
- Lampy halogenowe 230 V:	2300 W
- trafo Tronic:	1500 W
- Transformator uzwojony:	1000 VA
- Świetlówki, nieskompensowane:	1200 VA
- Świetlówki, układ połączeń Duo:	2300 (140 µF)
- Świetlówki, skompensowane równoległe:	920 VA
- Stateczniki elektroniczne:	w zależności od typu
<b>Długość przewodu</b>	
- Obciążenie:	maks. 100 m
- Przewód sterowniczy:	maks. 100 m

Czas załączania: 10 s do 15 min  
Temperatura otoczenia: od +5 °C do +45 °C

---

## Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 1

---