© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Czujnik wiatru Standard



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0913 00	-	-	4010337913009

Właściwości

- Czujnik wiatru umożliwia np. podnoszenie żaluzji w zależności od siły wiatru. Tak można chronić wrażliwe listwy żaluzji przy nasilającym się wietrze.
- Przetwornik pomiarowy wiatru służy do przetwarzania prędkości wiatru na sygnały elektryczne.
- Należy go zamontować na dachu lub na ścianie domu i podłączyć do modułu analizującego.
- Praca testowa z LED testową.
- Tryb testowy do kontroli działania.
-

Dane techniczne

Przetwornik pomiarowy wiatru	
- Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej:	Tworzywo sztuczne (ABS), czarne
- Średnica misek przetwornika pomiarowego wiatru:	
- Temperatura otoczenia:	
- Przewód przyłączeniowy:	LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m
- Stopień ochrony:	
Moduł analizujący	
- Zakres ostrzegawczy wiatru:	3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach
- Styk przełączający:	Przekaźnik z bezpotencjałowym stykiem zwiernym
- Obciążalność:	maks. 2 A
- Napięcie robocze:	AC 230 V
- Stopień ochrony:	IP20
- szer. x wys. x gł.:	

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zakres dostawy

- Kątownik montażowy znajduje się w zakresie dostawy.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.