

## Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel matowa



| Specyfikacja                                                                                   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x           | 1091 22       | 1/10                 |    | 4010337084037 |
|  2x pozioma | 1092 22       | 1/10                 |    | 4010337084082 |
|  2x pionowa | 1102 22       | 1/10                 |    | 4010337089131 |
|  3x pozioma | 1093 22       | 1/5                  |    | 4010337084167 |
|  3x pionowa | 1103 22       | 1/5                  |    | 4010337084204 |
|  4x pozioma | 1094 22       | 1/5                  |    | 4010337084242 |
|  4x pionowa | 1114 22       | 1/5                  |    | 4010337084280 |
|  5x pozioma | 1095 22       | 1/5                  |    | 4010337084365 |
|  5x pionowa | 1115 22       | 1/5                  |    | 4010337084327 |

## Właściwości

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  - Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- 

## Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-