GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 RGB	1169 00	1		4010337042341

Właściwości

- Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i komercyjnego.
- Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
- Jako żarówki stosowane są diody LED RGB.
- Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy lub uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min).
- Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor.
- Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
- Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
- W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:	1,8 W / 2,0 VA
Natężenie światła (białego):	1,2 cd
Głębokość montażu:	30 mm
Przekrój przyłącza - maksimum:	1,5 mm²
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C

Wskazówki

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Zakres dostawy

- Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie olśnienia).
