GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Sterownik wideo



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	1288 00	1		4010337288008

Właściwości

- Sterownik do zasilania podzespołów audiowizualnych magistrali systemu domofonowego Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed zamianą biegunów i odpornej na zwarcie magistrali 2-przewod. w przypadku zastosowania składowych wideo, takich jak kamera kolorowa i kolorowy wyświetlacz TFT.
- Sterownik wideo może zasilać maks. 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Łącznie przez sterownik wideo można sterować maks. 15 kolorowymi kamerami (5 wideobramofonów i 10 bramek domofonowych do kamery), z których dwa bramofony z kolorowymi kamerami mogą być zasilane napięciem ze sterownika wideo. Pozostałe kolorowe kamery muszą wyposażone być we własne zasilanie systemu domofonowego.
- Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
- Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania dostępnego w handlu mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania mechanizmu otwierania drzwi za pomocą własnego zasilacza.
- Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	
- pierwotny:	AC 230 V, 50 Hz
- wtórny:	SELV 26 DC V ± 2 V
Prąd znamionowy wtórny	
- Obciążenie trwałe:	700 mA obciążenie trwałe
- Obciążenie szczytowe:	1,15 A obciążenie szczytowe (maks. 5 s)
- Wyłączanie przeciążeniowe:	Wyłączanie przeciążeniowe od 900 mA
Przekrój przyłącza:	0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwi:	AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikowe:	AC 250 V, 2 A
Długość przewodu od kamery donajbardziej oddalonego wyświetlacza TFT	
- bez wzmacniacza wideo:	maks. 150 m
- z wzmacniaczem wideo:	maks. 300 m

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Łączna długość przewodów tylko w trybie audio:	maks. 700 m
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Sterownik wideo jest przewidziany do montażu w podrozdzielni, a nie w dostępnych w handlu rozdzielaczach natynkowych.
- Jeżeli topologia oprzewodowania wideo została wykonana jako linia promieniowa, potrzebny jest dodatkowo rozdzielacz wideo.
- Za pomocą tego sterownika wideo można tworzyć instalacje domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	8

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.