




Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 antracytowy	1341 28	1		4010337341284

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

## Właściwości

- Podłączenie za pomocą 5-bieg. zacisku śrubowego do przewodów sztywnych i elastycznych do 4 mm<sup>2</sup>.

## Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia): IP44

Wymiary

- Podstawa:
- Słupek:

## Wskazówki

- Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
- Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
- Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
- Mocowanie jednym kołkiem.

## Zakres dostawy

- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

---