# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  antracytowy (lakierowany) | 1341 28 | 1 | | 4010337341284 |

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

## Właściwości

- Podłączenie za pomocą 5-bieg. zacisku śrubowego do przewodów sztywnych i elastycznych do 4 mm².

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia): | IP44 |
| Wymiary | |
| - Podstawa: | |
| - Słupek: | |

## Wskazówki

- Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
- Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
- Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
- Mocowanie jednym kołkiem.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Zakres dostawy**

- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.