© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Gira słupek zasilający z 3 otworami montażowymi o wysokości 491 mm niezabudowany



Specyfikacja		Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	antracytowy (lakierowany)	1345 28	1		4010337345282
	kolor aluminium (lakierowane)	1345 26	1		4010337345268

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Właściwości

- Gira słupek zasilający można dowolnie wyposażyć.
- Trzy otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażyć w urządzenia z programu stylistyczny Gira TX_44 lub Gira System 55.

Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia):	IP44

Wymiary
- Podstawa:
- Słupek:

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
- Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
- Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
- Mocowanie jednym kołkiem.

Zakres dostawy

- Ramka 3x Gira TX_44 znajduje się w zakresie dostawy.
- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.