© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	2120 00	1		4010337023210

Zasilacze urządzeń KNX napięciem magistrali.

Właściwości

- Wyjście ze zintegrowanym dławikiem do zasilania linii magistrali KNX.
- Wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń.
- Prąd znamionowy dowolnie rozdzielany na wyjścia.
- Przycisk reset.
- Odporny na zwarcia.
- Odporny na przepięcia.
- Zabezpieczony przed jałową pracą.
- Odpowiedni do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym.
- Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatu operacyjnego i diagnostycznego.
- Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych zasilaczy do KNX w celu zwiększenia wydajności.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	
- AC:	AC 200 do 240 V, 50/60 Hz
- DC:	DC 240 do 250 V
Napięcie wyjściowe	
- Linia KNX:	DC 28 do 31 V SELV
- Dodatkowe wyjście:	DC 30 V
Wyjście komunikatów	
- Napięcie łączeniowe AC:	AC 12 do 230 V
- Napięcie łączeniowe DC:	DC 2 do 30 V
- Prąd łączeniowy:	5 mA do 2 A
Przyłącza	
- KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
- Napięcie sieciowe:	Zaciski śrubowe

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Prąd wyjściowy:	160 mA
Prąd zwarciowy:	maks. 1 A

Wskazówki

- Montaż na szynie montażowej.
- Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	4

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.