


Aktor roletowy 4x AC 230 V z uruchamianiem ręcznym do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	2160 00	1		4010337101352

Właściwości

- Aktor roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
- Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
- Do sterowania roletami z napędem elektrycznym do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
- Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
- Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
- Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
- Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
- Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
- Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
- Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie łączeniowe AC:	AC 230 V, 50/60 Hz
Zdolność łączenia AC 230 V:	6 A / AC1
Przyłącza	
- KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
- Obciążenie:	Obciążenie przez zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm ²

Wskazówki

- Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 - Montaż na szynie montażowej.
-

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
-

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4
