



## Czujka obecności Mini Standard do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 biały	2221 530	1		4010337129646
 czarny	2221 550	1		4010337129653

Czujnik obecności do nadzoru obecności, do wykrywania ruchu lub do nadzoru w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz.

### Właściwości

- Dzięki dyskretnemu wzornictwu, płaskiej budowie i elastycznej koncepcji montażu czujniki obecności Mini nadają się do stosowania w obszarach o wysokich wymaganiach architektonicznych. Bardzo płaska zabudowa umożliwia dyskretną integrację w suficie.
- Montaż podtynkowy za pomocą zacisków w sufitach podwieszanych.
- Montaż podtynkowy w sufitach stałych w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073 za pomocą opcjonalnych akcesoriów.
- Montaż natynkowy w natynkowej puszcze instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
- Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
- Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
- Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
- KNX Secure.
- Czułość ustawiana dla każdego bloku funkcyjnego.
- Przełączanie bloków funkcyjnych.
- Wskaźnik stanu ruchu (niebieska dioda LED).
- Funkcja testu przejścia.
- Przełączanie dzień/noc: wiele parametrów można ustawić oddzielnie dla dnia i nocy.
- Funkcja heartbeat.
- Wiele parametrów można zmieniać przez obiekt komunikacyjny.
- Obiekt komunikacyjny resetowania dla zmiennych parametrów.
- Możliwość użycia jako urządzenie pojedyncze, urządzenie główne, wtórnik.
- Funkcja scen do sterowania czujnikiem obecności Mini za pomocą scen.
- Obsługa ręczna (prosta i stała).
- Elastyczne rodzaje sterowania (auto/ręczne zał./wyl.).
- Monitorowanie aktywności poprzez komunikat o ostatnim ruchu.
- Ostrzeżenie o wyłączeniu.

- 1 czujnik PIR (360°).
- Regulowana czułość.
- Wykrywanie: styczne i promieniowe ruchy chodzenia oraz wykrywanie obecności.
- Rozróżnianie między fazą pierwszego wykrycia a fazą obecności.
- Pomiar temperatury.
- Pomiar jasności.
- 3 bloki funkcyjne.
- 2 wyjścia na blok funkcyjny.
- 1 wartość graniczna natężenia światła do wyzwalania poleceń załączania, ściemniania i scen.

---

## Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Wysokość montażu:	2,20 m do 5,0 m
Kąt rejestracji:	360°
Wysokość montażu 3 m	
- Zakres wykrywania:	Ø ok. 12 m
Czujnik jasności	
- Zakres pomiarowy:	10 do 2000 lx
- Zakres wykrywania:	5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie	
- pierścień ozdobny:	1,25 mm
- Z soczewką:	4,8 mm
- Pierścień ozdobny wraz z soczewką:	4,8 mm
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza:	10 do 100% (bez kondensacji)
Stopień ochrony:	IP44
Klasa ochronności:	III
Przyłącze KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Pobór prądu	
- KNX:	5 do 15 mA
Zakres wykrywania przy wysokości montażu 3 m	
- Stycznie:	11,3 m
- Promieniowo:	7,0 m
- Obecność:	4,2 m
Zakres pomiarowy	
- Czujnik jasności:	od 10 do 2000 lx
- Czujnik temperatury:	ok. -20°C do +55°C
Wymiary w mm	
- Wycięcie w suficie:	Ø 44 wys. 35
- z małym pierścieniem ozdobnym:	Ø 53,5 wys. 38

## Wskazówki

- Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  - Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
  - Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
- 

## Zakres dostawy

- Czujnik obecności Mini.
  - Pierścień ozdobny wąski.
  - Osłona soczewki.
  - Zacisk przyłączeniowy KNX.
  - Secure Card.
  - Instrukcja obsługi.
-