# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Sensotec LED bez pilota**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremowy z połyskiem | 2378 01 | 1 | | 4010337014522 |
| czysta biel z połyskiem | 2378 03 | 1 | | 4010337014539 |
| czysta biel matowa | 2378 27 | 1 | | 4010337014553 |
| antracytowy | 2378 28 | 1 | | 4010337014560 |
| kolor aluminium (lakierowane) | 2378 26 | 1 | | 4010337014546 |
| czarny matowy (lakierowany) | 2378 005 | 1 | | 4010337037729 |

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

**Właściwości**

- Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
- Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
- Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
- Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
- Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
- Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot na podczerwień.
- Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
- Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
- Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
- Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Sensotec LED jest aktywną czujką ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
- Ruch w obszarze bliskim włącza np. oświetlenie pomieszczenia.
- Jasność włączania lampki orientacyjnej LED na ustawioną wartość.

---

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | AC 230/240 V~ |
| Częstotliwość sieciowa: | 50/60 Hz |
| Temperatura otoczenia: | od 0 °C do 50 °C |
| Wysokość montażu: | 1,10 m |
| Obszar rozpoznawania do przodu | |
| - Obszar bliski: | ok. 5 cm |
| - Obszar daleki: | ok. 6 m |
| Zasięg w każdą stronę | |
| - Obszar daleki: | ok. 2 m |
| Jasność: | 10 do 1000 lx |
| Czas opóźnienia: | 1 s do 60 min |
| Zaciski śrubowe | |
| - drut: | 1,5 do 2,5 mm² |
| - cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły: | 1,5 do 2,5 mm² |
| Moc przyłączowa | |
| - Żarówki: | 400 W |
| - Lampy halogenowe 230 V: | 400 W |
| - trafo Tronic: | 400 W |
| - Lampy LED: | 100 W |
| Głębokość montażu: | 33 mm |

---

**Wskazówki**

- Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.