GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	2444 02	-	-	4010337056423
antracytowy	2444 10	-	-	4010337056409

Właściwości

- Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
- Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.
-
-
-
-
-

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:

Moc przyłączowa
- Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 200 W
- Żarówki: 2000 W
- Świetlówki, nieskompensowane:
- Świetlówki, skompensowane równolegle:
- :

Moc przyłączeniowa:

Wartość jasności
- Wartość jasności: 2 do 1000 lx

- Czas opóźnienia:

Przekrój przyłącza
- drut: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyły: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:

Stopień ochrony: IP54

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +55 °C
Kąt rejestracji:	240°
Wysokość montażu 2,50 m	
- Zakres wykrywania do przodu, maks.:	ok. 16 m
- Zasięg w każdą stronę maks.:	ok. 16 m

Wskazówki

- Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
- W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

Zakres dostawy

- Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
