



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2444 02	-	-	4010337056423
 antracytowy	2444 10	-	-	4010337056409

Właściwości

- Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
- Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.

-
-
-
-
-

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:

Moc przyłączowa

- Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 200 W
- Żarówki: 2000 W
- Świetlówki, nieskompensowane:
- Świetlówki, skompensowane równolegle:
- :

Moc przyłączeniowa:

Wartość jasności

- Wartość jasności: 2 do 1000 lx

- Czas opóźnienia:

Przekrój przyłącza

- drut: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyły: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:

Stopień ochrony: IP54

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C

Kąt rejestracji: 240°

Wysokość montażu 2,50 m

- Zakres wykrywania do przodu, maks.: ok. 16 m

- Zasięg w każdą stronę maks.: ok. 16 m

Wskazówki

- Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
- W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

Zakres dostawy

- Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
-