



| Specyfikacja                                                                                              | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 2444 02       | -                    | -  | 4010337056423 |
|  antracytowy           | 2444 10       | -                    | -  | 4010337056409 |

## Właściwości

- Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
- Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.

-  
-  
-  
-  
-

## Dane techniczne

Napięcie znamionowe:

Moc przyłączowa

- Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 200 W
- Żarówki: 2000 W
- Świetlówki, nieskompensowane:
- Świetlówki, skompensowane równolegle:
- :

Moc przyłączeniowa:

Wartość jasności

- Wartość jasności: 2 do 1000 lx

- Czas opóźnienia:

Przekrój przyłącza

- drut: maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyły: maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:

Stopień ochrony: IP54

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C

Kąt rejestracji: 240°

Wysokość montażu 2,50 m

- Zakres wykrywania do przodu, maks.: ok. 16 m

- Zasięg w każdą stronę maks.: ok. 16 m

---

## Wskazówki

- Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
- W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

---

## Zakres dostawy

- Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
-