GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2470 00	1/5		4010337104421

Właściwości

- Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
- Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
- Wewnętrzny czujnik temperatury.
- Bezgłośne przełączanie.
- Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM).
- Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”.
- Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
- Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	<0,5 W
Moc przyłączowa:	maks. 20 W
Liczba siłowników:	od 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
Montaż:	w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.